




AS-Interface sada pro automatizaci pro pneumatické
čtvrtotáčkové pohony

Added Value package AS-i T5



- 1 Připojení T5
- 2 cílový puk rozpěrka šrouby
- 3 ventil s magnetickým pohonem
- 4 Kabel pro elektromagnetický ventil
- 5 Konektor pro posunutí izolace FC

Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce	PNP
Spínací vzdálenost [mm]	4

Elektrická data

Max. proudový odběr z AS-i [mA]	160
Provozní napětí AUX DC [V]	26,5...31,6; ("třída napájení 2" podle cULus)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 1
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
--------------------------	---

Výstupy

Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	PNP

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	4
-------------------------	---

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
AS-i profil	S-7.A.E



AS-Interface sada pro automatizaci pro pneumatické čtvrtotáčkové pohony

Added Value package AS-i T5

AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	A.E

Mechanická data

Hmotnost	[g]	1056,5
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	20

Příslušenství

Dodané položky	Dvojitý senzor na zpětnou vazbu od aktuátoru: 1, AC2316	
	Cílové puky: 1, E12517	
	rozpěrka: 1, E12526	
	Odbočka z plochého kabelu: 1, E75471	
	ventil s magnetickým pohonem: 1, Norgren Herion 2623079303602400	
	Tlumič zvuku: 2, 0014600	
	Kabelové provedení: 1, E10817	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Elektrické připojení - zástrčka




Připojení

Připojení

1	AS-i +
3	AS-i -

Elektrické připojení - zásuvka



Výstupy

3	Externí napětí -
4	Spínací výstup 1 +