




Bezpečnostní modul AS-Interface ClassiLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC505S

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	60
Třída krytí		III
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy		
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP/NPN
Napájení senzoru		AS-i
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...65
Krytí		IP 65; (ve spojení se základnou pro plochý AS-i kabel)
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-3	
	EN 62061	Příloha E
Bezpečnostní jmenovité hodnoty		
Splňuje požadavky		ISO 13849-1: 2015 kategorie 3 / 4 *), PL d / e *)
Životnost TM (Mission Time)	[h]	175200



Bezpečnostní modul AS-Interface ClassiLine

ClassicL45 2SI 1DO M12

Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.11; 2.1
AS-i adresování		možnost IR-adresace
Rozšířený adresovací mód		ne
Profil AS-i master		M3; M4
AS-i profil		S-7.B.0
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	B.0
AS-i certifikát		61901
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	285
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK-spodní části
Materiály		PBT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		spodní část modulu, AC5000
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:		
Připojení		
konektorové provedení: M12		
	zásuvka I-1/2	
1	napájení I+	
2	Vstup I-1 (p)	
3	napájení I-	
4	Vstup I-2 (n)	
5	neobsazeno	
	zásuvka I-2	
1	Vstup I-2 (n)	
2	napájení I-	
3	neobsazeno	
4	neobsazeno	
5	neobsazeno	