




AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1333

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 sériové rozhraní RS232C



Oblast nasazení

Aplikace

Malé řízení pro předzpracování signálu

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	22...30 DC; (24 DC ; podle PELV)
Třída izolace	[V]	500
Max. příkon	[VA]	10
Elektrické oddělení		ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	RS232
----------------------	-------

RS232

Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	4800...62400 Baud
Typ konektoru	SUB-D
Typ použití	programování

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70



AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky

Odolnost proti vibracím	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------------------	---------------------------------

Jmenovité hodnoty AS-i

Profil AS-i master	M1
AS-i certifikát	22502

Mechanická data

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály	Hliník

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	2 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

šroubové svorky: 5 x

Připojení

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE