

AS-Interface PROFIBUS DP brána s PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP


Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1027

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Náhradní jednotky pro Krones systémy lze zakoupit přímo ze společnosti Krones.

tato jednotka není přímo kompatibilní.



- 1 sériové rozhraní RS232C
2 rozhraní Profibus DP



Oblast nasazení

Aplikace

nasazení jako malé řízení a Gateway

Elektrická data

Provozní napětí [V]	22...30 DC; (24 DC ; podle PELV)
Třída izolace [V]	500
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	80
Max. příkon [VA]	10
Elektrické oddělení	ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	RS232
----------------------	-------

RS232

Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	4800...62400 Baud
Typ konektoru	SUB-D



AS-Interface PROFIBUS DP brána s PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Typ použití	programování	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20
Jmenovité hodnoty AS-i		
Profil AS-i master		M1
AS-i certifikát		22501
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Hliník	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkční kontrola	2 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá
Upozornění		
Upozornění	Náhradní jednotky pro Krones systémy lze zakoupit přímo ze společnosti Krones. tato jednotka není přímo kompatibilní.	
Upozornění	Náhradní jednotky pro Krones systémy lze zakoupit přímo ze společnosti Krones.; tato jednotka není přímo kompatibilní.	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
šroubové svorky: 5 x		
Připojení		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE