


## AS-Interface DeviceNet brána s PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1324

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Programovací rozhraní RS232C  
2 rozhraní DeviceNet



## Oblast nasazení

Aplikace

nasazení jako malé řízení a Gateway

## Elektrická data

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Provozní napětí [V]             | 22...30 DC; (24 DC ; podle PELV) |
| Třída izolace [V]               | 500                              |
| Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 80                               |
| Max. příkon [VA]                | 10                               |
| Elektrické oddělení             | ano                              |

## Výstupy

|                      |      |
|----------------------|------|
| Elektrické provedení | AS-i |
|----------------------|------|

## Rozhraní

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Komunikační rozhraní | RS232 |
|----------------------|-------|

## RS232

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Počet rozhraní R232 | 1                 |
| Přenosová rychlost  | 4800...62400 Baud |
| Typ konektoru       | SUB-D             |
| Typ použití         | programování      |



## AS-Interface DeviceNet brána s PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

| Okolní podmínky                          |                                              |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Okolní teplota                           | [°C]                                         | 0...60           |
| Skladovací teplota                       | [°C]                                         | -20...70         |
| Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu | [%]                                          | 95               |
| Krytí                                    |                                              | IP 20            |
| Jmenovité hodnoty AS-i                   |                                              |                  |
| Profil AS-i master                       |                                              | M1               |
| AS-i certifikát                          |                                              | 22504            |
| Mechanická data                          |                                              |                  |
| Pouzdro                                  | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |                  |
| Materiály                                | Hliník                                       |                  |
| Zobrazení / ovládací prvky               |                                              |                  |
| Zobrazení                                | Funkční kontrola                             | 2 x LED, červená |
|                                          |                                              | 2 x LED, zelená  |
|                                          |                                              | 2 x LED, žlutá   |
| Upozornění                               |                                              |                  |
| Obsah balení                             | 1 ks                                         |                  |
| Elektrické připojení                     |                                              |                  |
| šroubové svorky: 7 x                     |                                              |                  |
| Připojení                                |                                              |                  |

|   |         |
|---|---------|
| 7 | AS-i 2+ |
| 6 | AS-i 2- |
| 5 | + 24 V  |
| 4 | 0 V     |
| 3 | AS-i 1+ |
| 2 | AS-i 1- |
| 1 | PE      |