


Zdroj napájení AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1256

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	110 / 230; (přepojitelný)
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	88...132 / 184...264
Výstupní napětí DC	[V]	29,5...31,6
Max. přípravná zpoždovací doba	[ms]	42
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	2,8
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Ochrana externího vstupu		> 6 A
Jištění	[A]	2,5; (není k dispozici)
Pokles výkonu	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integrované oddělení dat		ano

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano
Paralelní zapojení výstupů je možné	ne



Zdroj napájení AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Sériové zapojení výstupů je možné	ne
-----------------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-10...60
Krytí	IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i certifikát	15901
-----------------	-------

Mechanická data

Materiály	Hliník
-----------	--------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	LED, zelená
-----------	--------	-------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2.5 mm²

Připojení

