


AC1250



AS-Interface modul pro oddělení dat

AS-i Data Decoupler



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	21,5...31,6 DC
Odolnost proti přepólování		ano
Výstupy		
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ne
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	701
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i certifikát		93001
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	263,5
Materiály		PC
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



AS-Interface modul pro oddělení dat

AS-i Data Decoupler

Elektrické připojení

...2,5 mm²

Připojení

