


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Aplikace	decentralizovaný kontroler
----------	----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída izolace [V]	500
Proudový odběr [mA]	< 500
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	10
Max. příkon [VA]	10
Počet modulů AS-i Master	2
Elektrické oddělení	ano

Rozhraní

Komunikační rozhraní	RS232
RS232	
Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	9600...115200 Baud
Typ konektoru	RJ11
Typ použití	programování



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Poznámka o rozhraních	elektricky izolovaný
-----------------------	----------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
Profil AS-i master	M3
AS-i certifikát	61102

Mechanická data

Hmotnost	[g]	517,4
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry	[mm]	86 x 131 x 107
Materiály	Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	2 x LED, červená
		3 x LED, zelená
		3 x LED, žlutá
		Plně grafický LCD-displej

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Připojení

