


AS-Interface Modbus/TCP brána s PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Aplikace	decentralizovaný kontroler; brána EtherNet/IP; web server
----------	---

Elektrická data

Provozní napětí [V]	24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA]	< 700
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	10
Max. příkon [VA]	10
Počet modulů AS-i Master	2

Rozhraní

Komunikační rozhraní	RS232; Ethernet
----------------------	-----------------

Ethernet

Přenosová rychlost	10; 100
Protokol	Modbus TCP; TCP/IP
Typ použití	Přenos dat

RS232

Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	9600...115200 Baud



AS-Interface Modbus/TCP brána s PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Typ konektoru	RJ11	
Typ použití	programování	
Poznámka o rozhraních	elektricky izolovaný	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí	IP 20	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze	2.1	
Profil AS-i master	M3	
AS-i certifikát	61110	
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	4 x LED, červená
		5 x LED, zelená
		3 x LED, žlutá
		Plně grafický LCD-displej
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Připojení		

