


AS-Interface DeviceNet brána s PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Displej
2 Tlačítko
3 rozhraní DeviceNet



Oblast nasazení

Aplikace	decentralizovaný kontroler; brána DeviceNet
----------	---

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	< 500
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	10
Max. příkon	[VA]	10
Počet modulů AS-i Master		2

Rozhraní

Komunikační rozhraní	RS232; CAN
----------------------	------------

CAN

Protokol	DeviceNet
Typ použití	Přenos dat
Poznámka o rozhraních	Group 2 only Slave



AS-Interface DeviceNet brána s PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	9600...115200 Baud
Typ konektoru	RJ11
Typ použití	programování
Poznámka o rozhraních	elektricky izolovaný

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
Profil AS-i master	M3
AS-i certifikát	61112

Mechanická data

Hmotnost	[g]	549,4
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály		Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	4 x LED, červená
		3 x LED, zelená
		3 x LED, žlutá
		Plně grafický LCD-displej

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Připojení

