




AS-Interface PROFIBUS DP brána

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Aplikace	popužití jako Profibus DP Gateway s 1 AS-i Master-modulem	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída izolace	[V]	500
Proudový odběr	[mA]	< 400
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	10
Max. příkon	[VA]	10
Počet modulů AS-i Master		1
Elektrické oddělení		ano
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	PROFIBUS	
PROFIBUS		
Standard přenosu		EN 50170
Přenosová rychlost		12 MBaud
Protokol		Profibus DP
Typ použití		Přenos dat
Poznámka o rozhraních		Diagnostické funkce
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60



AS-Interface PROFIBUS DP brána

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
Profil AS-i master	M3
AS-i certifikát	61105

Mechanická data

Hmotnost	[g]	545,6
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	2 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		1 x LED, žlutá
		Plně grafický LCD-displej

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Připojení

