


AS-Interface PROFIBUS DP brána

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1376

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Displej
2 Tlačítko
3 rozhraní Profibus DP



Oblast nasazení

Aplikace

PROFIBUS DP brána

Elektrická data

Provozní napětí [V]	24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída izolace [V]	500
Proudový odběr [mA]	< 400
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	10
Max. příkon [VA]	10
Počet modulů AS-i Master	2
Elektrické oddělení	ano

Rozhraní

Komunikační rozhraní

PROFIBUS

PROFIBUS

Standard přenosu	EN 50170
Přenosová rychlost	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Typ použití	Přenos dat



AS-Interface PROFIBUS DP brána

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Poznámka o rozhraních		Diagnostické funkce	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	0...60	
Skladovací teplota	[°C]	-20...70	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95	
Krytí		IP 20	
Jmenovité hodnoty AS-i			
AS-i Verze		2.1	
Profil AS-i master		M3	
AS-i certifikát		61106	
Mechanická data			
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiály		Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení	Provoz	3 x LED, červená	
		3 x LED, zelená	
		2 x LED, žlutá	
		Plně grafický LCD-displej	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
Připojení			

