




AS-Interface PROFIBUS DP brána s PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Aplikace		decentralizovaný kontroler; PROFIBUS DP brána
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	24 DC
Třída izolace	[V]	500
Proudový odběr	[mA]	< 500
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	10
Max. příkon	[VA]	10
Počet modulů AS-i Master		1
Elektrické oddělení		ano
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		RS232; PROFIBUS
PROFIBUS		
Standard přenosu		EN 50170
Přenosová rychlost		12 MBaud



AS-Interface PROFIBUS DP brána s PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Protokol		Profibus DP	
Typ použití		Přenos dat	
Poznámka o rozhraních		Diagnostické funkce	
RS232			
Počet rozhraní R232		1	
Přenosová rychlost		9600...115200 Baud	
Typ konektoru		RJ11	
Typ použití		programování	
Poznámka o rozhraních		elektricky izolovaný	
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	0...60
Skladovací teplota		[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu		[%]	95
Krytí		IP 20	
Jmenovité hodnoty AS-i			
AS-i Verze		2.1	
Profil AS-i master		M3	
Mechanická data			
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry		[mm]	86 x 131 x 107
Materiály		Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Funkce	2 x LED, červená
			2 x LED, zelená
			2 x LED, žlutá
			Plně grafický LCD-displej
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
Připojení			

