




Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule 4 SB



Oblast nasazení		
Aplikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	2000
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Dodatečné napájení	[V]	20...30 DC; (AUX)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje	[mA]	2000; (AUX)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000



Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule 4 SB

Krytí	IP 67; (při použití plochého kabelu E7400x / E7401x)
-------	--

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Certifikát UL	Napěťové napájení	Class 2

Mechanická data

Hmotnost [g]	272,5
Způsob montáže	Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Rozměry [mm]	118,2 x 60 x 27
Materiály	PA 6.6; zásuvka: Mosaz Niklovaný; závitové vložky ve spodní části: Mosaz Niklovaný; O kroužek: FKM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované

Elektrické připojení

Připojení modulu	Plochý kabel
------------------	--------------

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Pouzdro z ušlechtilé oceli, pro instalaci v případě silného mechanického zatížení , E70402
---------------------------	--

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A

1	AS-i +
2	Externí napětí -
3	AS-i -
4	Externí napětí +
5	Ochranný vodič (FE)