


Náhradní artikly: AC2457

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Aplikace	instalace
----------	-----------

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 242

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Počet digitálních vstupů	4; (2 x 2)
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napětové napájení [V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	> 5
Vstupní proud Low [mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň [V]	> 10



Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
---------------------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-0.1
-------------	-------

AS-i I/O konfigurace [hex]	0
----------------------------	---

AS-i ID code [hex]	1
--------------------	---

Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2

Mechanická data

Způsob montáže	Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
----------------	---

Materiály	PUR
-----------	-----

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A

