


Modul AS-Interface CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2466

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 AS-i napěťové napájení
- 2 vnější napájení
- 3 Upevnění infračerveného adaptéru
- 4 Zemnicí pérko



Oblast nasazení

Aplikace

instalace

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	30
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4

Vstupy

Počet digitálních vstupů

4; (obousměrný)



Modul AS-Interface CompactLine

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	podle PELV
Napětové napájení [V]	20...30; (napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	20...30; (podle PELV; přes plochý kabel; napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	2000
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1				
AS-i adresování	možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód	ne				
AS-i profil	S-7.0.E				
AS-i I/O konfigurace [hex]	7				
AS-i ID code [hex]	0.E				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	obousměrný	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

Mechanická data

Způsob montáže	Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Rozměry [mm]	60 x 152 x 24
Materiály	PUR

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Pouzdro z ušlechtilé oceli, pro instalaci v případě silného mechanického zatížení , E70402
---------------------------	--

**Modul AS-Interface CompactLine**

CompactLineM12 4DI4DO T M12


Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-