




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5203

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	50
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 3
------------------------	---------------------------

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	3
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	15...30; (podle PELV)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
---------------------	----------



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
Rozšířený adresovací mód	ano
AS-i profil	S-8.A.E
AS-i I/O konfigurace [hex]	8
AS-i ID code [hex]	A.E

Mechanická data

Hmotnost [g]	108,6
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu
---------------------------	--------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	Výstupy neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup +
5	neobsazeno