


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5204

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	180
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupu: 3
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Výstupy	
Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	3
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295

Jmenovité hodnoty AS-i						
AS-i Verze		2.1				
AS-i adresování		možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód		ano				
AS-i profil		S-7.A.E				
AS-i I/O konfigurace [hex]		7				
AS-i ID code [hex]		A.E				
Obsazení datových bitů		Datový bit	D0	D1	D2	D3
		Vstup	1	2	3	4
		zásuvka	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
		Výstup	1	2	3	-
		zásuvka	O-1	O-2	O-3	-
		Pin	4	4	4	-

Mechanická data	
Hmotnost [g]	193,8
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky							
Zobrazení	<table> <tr> <td>Provoz</td><td>LED, zelená</td></tr> <tr> <td>Chyby</td><td>LED, červená</td></tr> <tr> <td>Funkce</td><td>LED, žlutá</td></tr> </table>	Provoz	LED, zelená	Chyby	LED, červená	Funkce	LED, žlutá
Provoz	LED, zelená						
Chyby	LED, červená						
Funkce	LED, žlutá						

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu

Upozornění	
Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů: I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12


Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

Připojení






Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
	zásuvka I-1/2
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 2
3	L-
4	Datový vstup 1
5	neobsazeno
	zásuvka I-2
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 2
5	neobsazeno
	zásuvka I-3/4
1	Napětiové napájení L+
2	Datový vstup 4
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka I-4
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 4
5	neobsazeno
	Výstupy
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup +
5	neobsazeno