


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2452

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	250
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4; (obousměrný)
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel; pro cULus musí být napětí podle "Ltd. napětí/proud")
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1); podle cULus: 700 mA)
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1				
AS-i adresování	možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód	ne				
AS-i profil	S-7.0.E				
AS-i I/O konfigurace [hex]	7				
AS-i ID code [hex]	0.E				
AS-i certifikát	39301				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	1	2	3	4
	zásuvka	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
	Výstup	1	2	3	4
	zásuvka	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mechanická data

Hmotnost [g]	191,2
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části
Materiály	PBT; Těsnění: FKM; šrouby: Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu
---------------------------	--------------------



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12


Upozornění

Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny
	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-