


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	150
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupu: 2
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Výstupy					
Elektrické provedení	AS-i				
Po digitálních výstupů	2				
Obvod	PNP				
Rozsah napětí DC [V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel)				
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Odolné proti zkratu	ano				
Galvanicky odděleno	ano				
Okolní podmínky					
Okolní teplota [°C]	-25...70				
Krytí	IP 67				
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze	2.1				
AS-i adresování	možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód	ano				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigurace [hex]	B				
AS-i ID code [hex]	A.E				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	-	-	3	4
	zásuvka	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Výstup	1	2	-	-
	zásuvka	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-
Mechanická data					
Hmotnost [g]	115				
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části				
Materiály	PBT; Těsnění: FKM; šrouby: Nerezová ocel				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Chyby	LED, červená			
	Funkce	LED, žlutá			
Příslušenství					
Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu				
Upozornění					
Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny				
	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i				
Obsah balení	1 ks				


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

Připojení



konektorové provedení: M12