


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5218 nebo AC2518

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Oblast nasazení

Aplikace

instalace

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	130...180; (Externí napájení)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	180; (s externím napájením: 50 mA)
Ochrana proti přepólování	ano
Dodatečné napájení [V]	24 DC
Dodatečné napájení	volitelný

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet analogových výstupů: 4

Výstupy

Rozsah napětí DC [V]	24; (podle PELV)
Počet analogových výstupů	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analogový proudový výstup [mA]	0...20
Maximální zátěž [Ω]	600
Odolné proti zkratu	ano
Rozlišení analogového výstupu	16 (1 bit = 1 μA)
Napájecí výstupy akčních členů	AS-i / AUX

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

0...70



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Skladovací teplota	[°C]	-20...85
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i adresování		Adresovací zdířka; možnost IR-adresace
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	3.6

Mechanická data

Hmotnost	[g]	226
Způsob montáže		AS-i rozhraní k FK-/FK-E spodní části
Materiály		PBT; Těsnění: FKM; šrouby: Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená Napětí AS-i / 24 V AUX
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá kanály AO1...AO4

Příslušenství


Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu
---------------------------	--------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	AO+ Analogový výstup
2	n.c.
3	AO- Analogový výstup 0V
4	n.c.
5	Funkční zem