




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI ST

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 280

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	> 5
Vstupní proud Low [mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň [V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Obvod	PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
----------------	------	----------



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI ST

Krytí	IP 20
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-0.0
AS-i I/O konfigurace [hex]	0
AS-i ID code [hex]	0

Mechanická data

Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě
Materiály	PA; PVC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená


Upozornění

Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napájení senzoru +24V
I-	Napájení senzoru 0V
I1...I4	Spínací vstup Senzor 1...4