




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI C

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 280

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení	[V] 20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA] 200
Vstupní proud High	[mA] > 3
Vstupní proud Low	[mA] < 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V] > 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Obvod	PNP

Okolní podmínky


Okolní teplota	[°C] -25...70
----------------	---------------



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI C

Krytí	IP 20	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil	S-0.0	
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0
AS-i ID code	[hex]	0
Mechanická data		
Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě	
Materiály	PA; PVC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
Upozornění		
Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
COMBICON:		
Připojení		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napájení senzoru +24V
I-	Napájení senzoru 0V
I1...I4	Spínací vstup Senzor 1...4