




## AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DO R C

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2258

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Elektrická data

|                                    |      |                |
|------------------------------------|------|----------------|
| Provozní napětí                    | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Proudový odběr                     | [mA] | < 60           |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A]  | 6              |

## Vstupy / výstupy

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Počet vstupů a výstupů | Počet relé výstupů: 4 |
|------------------------|-----------------------|

## Výstupy

|                                         |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|
| Elektrické provedení                    |      | AS-i |
| Rozsah napětí DC                        | [V]  | 24   |
| Rozsah napětí AC                        | [V]  | 240  |
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup | [mA] | 2500 |
| Počet relé výstupů                      |      | 4    |
| Galvanicky odděleno                     |      | ano  |

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...50 |
| Krytí          |      | IP 20    |

## Schválení / zkoušky


|                                       |          |  |
|---------------------------------------|----------|--|
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 50295 |  |
|                                       | EN 50178 |  |



## AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DO R C

| Jmenovité hodnoty AS-i     |                                                  |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| AS-i profil                |                                                  | S-8.0           |
| AS-i I/O konfigurace       | [hex]                                            | 8               |
| AS-i ID code               | [hex]                                            | 0               |
| Mechanická data            |                                                  |                 |
| Způsob montáže             | Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě |                 |
| Rozměry                    | [mm]                                             | 45 x 135 x 51,5 |
| Materiály                  | PA; PVC                                          |                 |
| Zobrazení / ovládací prvky |                                                  |                 |
| Zobrazení                  | Spínací stav                                     | LED, žlutá      |
|                            | Provoz                                           | LED, zelená     |
| Příslušenství              |                                                  |                 |
| Příslušenství (volitelné)  | Konektory COMBICON; E70198                       |                 |
| Upozornění                 |                                                  |                 |
| Obsah balení               | 1 ks                                             |                 |
| Elektrické připojení       |                                                  |                 |
| COMBICON:                  |                                                  |                 |
| Připojení                  |                                                  |                 |



|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| A+      | AS-i +                            |
| A-      | AS-i -                            |
| L1      | Externí napájení + (DC) / L1 (AC) |
| N       | Externí napájení - (DC) / N (AC)  |
| O1...O4 | Spínací výstup Aktuátor 1...4     |