


AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

Moduloberteil aktiv,

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Popisové pole
- 2 Tlačítko / LED modrá
- 3 Tlačítko / LED modrá



Elektrická data					
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC			
Proudový odběr	[mA]	< 55			
Výstupy					
Elektrické provedení		AS-i			
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...60			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295			
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i profil		S-3.F			
AS-i I/O konfigurace	[hex]	3			
AS-i ID code	[hex]	F			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Tlačítko	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1
Mechanická data					
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části			

**AS-Interface moduly podsvícených tlačítek**

Moduloberteil aktiv,

Materiály	PBT
Upozornění	
Upozornění	Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku. Pouzdro a tlačítka lze označit štítkem.
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:	