


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5208

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Popisové pole



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 35
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována		ne

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 4
------------------------	---------------------------

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC	[V] 24; (podle PELV; pomocí M12-konektorového připojení)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA] 1000; (DC-12)
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C] -25...85
----------------	---------------



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-8.0			
AS-i I/O konfigurace [hex]	8			
AS-i ID code [hex]	0			
AS-i certifikát	04301			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2
	zásuvka	O-1	O-2	O-3
	Pin	4	4	4

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	Externí napětí +
3	Externí napětí -