


Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2027

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Hadička Ø 8 mm
2 Popisové pole



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	< 150
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 2; Počet pneumatických výstupů: 2

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	> 3
Vstupní proud Low [mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň [V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano



AS-Interface Airbox

AirBox/2DI/2PO M12

Výstupy					
Elektrické provedení	AS-i				
Počet pneumatických výstupů	2				
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	0...55			
Poznámka k okolní teplotě	se speciální úpravou stlačeného vzduchu: < 0 °C				
Krytí	IP 67				
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	3			
AS-i ID code	[hex]	F			
AS-i certifikát	10501				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstupy / výstupy	I-1	I-2	O-3	O-4
Mechanická data					
Způsob montáže	šroubová montáž				
Materiály	PBT				
Pneumatický systém	2 x 3 / 2cestné sedlové ventily				
Rozsah provozního tlaku	[bar]	2...8			
Rozsah provozního tlaku	[MPa]	0,2...0,8			
Poznámka k rozsahu pracovního tlaku	včetně možných tlakových špiček				
Průtok vzduchu při 6/5 bar	[l/min]	350			
Průtok vzduchu při 6/0 bar	[l/min]	550			
Požadavky na tlakový vzduch	filtrovaný (5 µm); mazáno (ISO-VG10) nebo není mazáno				
Trubková armatura	Legris LF 3000/8				
Výfuk	výfukové plyny mohou být odváděny přes potrubní připojení				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Funkce	LED, žlutá			
Upozornění					
Upozornění	Přečtěte si poznámky ke stlačenému vzduchu a EMC / ESD v části „Stahování“				
Obsah balení	1 ks				

**AS-Interface Airbox**

AirBox/2DI/2PO M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-