




Univerzální modul AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



Oblast nasazení		
Applikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	230
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4	
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napět'ové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 3
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano



Univerzální modul AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Výstupy					
Po digitálních výstupů	4				
Obvod	PNP				
Rozsah napětí DC [V]	24; (podle PELV)				
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (DC-12 / DC-13)				
Odolné proti zkratu	ano				
Galvanicky odděleno	ano				
Napájecí výstupy akčních členů	AUX				
Okolní podmínky					
Okolní teplota [°C]	-25...60				
Krytí	IP 65				
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i					
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.F.F				
AS-i I/O konfigurace [hex]	7				
AS-i ID code [hex]	F.F				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	obousměrný	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Přiřazení parametr. bitů	Parametrový bit	Funkce			
	P0	"hlídací pes" (Watchdog) pro všechny výstupy	aktivováno	* /	deaktivována
	P1	nepoužito			
	P2	nepoužito			
	P3	nepoužito			
Mechanická data					
Hmotnost [g]	317				
Způsob montáže	AS-i rozhraní k FK-E nebo spodnímu dílu PG				
Materiály	PA 6-GF30; nerezová ocel (1.4305 / 303)				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Funkce	LED, žlutá			
Elektrické připojení					
Připojení modulu	Plochý kabel				
Upozornění					
Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny				
Obsah balení	1 ks				
Elektrické připojení					
Klecové svorky s tažným párem:					

AC2035



Univerzální modul AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E / PG: