


AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Popisové pole
- 2 Tlačítko / LED žlutá
- 3 Tlačítko / LED žlutá



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 55

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-3.F
AS-i I/O konfigurace	[hex] 3
AS-i ID code	[hex] F
AS-i certifikát	04501

Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Tlačítko	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části
Materiály	PBT

Upozornění

Upozornění	Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku. Pouzdro a tlačítka lze označit štítkem.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A

