


Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2057

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
- 2 Hadička Ø 8 mm
- 3 šroub k ručnímu šroubování
- 4 Hadička Ø 4 mm pomocný vzduch

**Elektrická data**

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	< 165
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Počet pneumatických výstupů: 1
------------------------	---

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	> 3
Vstupní proud Low [mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň [V]	> 10



AS-Interface Airbox

AirBox 2Di 1PO M12

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Počet pneumatických výstupů	1

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...55
Poznámka k okolní teplotě	se speciální úpravou stlačeného vzduchu: < 0 °C
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	3			
AS-i ID code	[hex]	F			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	Pin	4	2 / 4	-	-

Mechanická data

Způsob montáže	šroubová montáž
Materiály	PBT
Pneumatický systém	1 x 4 / 2cestný sedlový ventil
Rozsah provozního tlaku [bar]	3...8
Rozsah provozního tlaku [MPa]	0,3...0,8
Poznámka k rozsahu pracovního tlaku	včetně možných tlakových špiček
Průtok vzduchu při 6/5 bar [l/min]	500
Průtok vzduchu při 6/0 bar [l/min]	700
Požadavky na tlakový vzduch	filtrovaný (5 µm); mazáno (ISO-VG10) nebo není mazáno
Pomocný vzduch 90 % vakuum [bar]	3...8
Pomocný vzduch 90 % vakuum [MPa]	0,3...0,8
Trubková armatura	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Výfuk	výfukové plyny mohou být odváděny přes potrubní připojení

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Tlumič zvuku: E75232
---------------------------	----------------------

Upozornění

Upozornění	Přečtěte si poznámky ke stlačenému vzduchu a EMC / ESD v části „Stahování“
Obsah balení	1 ks



AS-Interface Airbox

AirBox 2Di 1PO M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

Připojení

konektorové provedení: M12