


AS-Interface modul rozvaděčové skříně

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2257

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Adresovací zdířka



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 235
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6
Funkce "hlídací pes" integrována		ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4; (obousměrný)
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení	[V] 20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA] 200
Vstupní proud High	[mA] > 5
Vstupní proud Low	[mA] < 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V] > 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Výstupy		
Elektrické provedení	AS-i	
Po digitálních výstupů	4	
Obvod	PNP	
Rozsah napětí DC [V]	10...30; (podle PELV)	
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	2000	
Odolné proti zkratu	ano	
Galvanicky odděleno	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...80	
Krytí	IP 20	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O konfigurace [hex]	7	
AS-i ID code [hex]	0	
AS-i certifikát	05001	
Mechanická data		
Způsob montáže	Montáž na DIN lištu	
Materiály	PA; PVC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Připojení		

