


AS-Interface opakovač

SmartLine25 AS-i Repeater

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 konektor COMBICON se šroubovými svorkami volitelný



Oblast nasazení

Aplikace	prodloužení AS-i síťového dílu o 100 m
----------	--

Elektrická data

Jmenovité napětí DC [V]	26,5...31,6
-------------------------	-------------

Max. proudový odběr z AS-i [mA]	2
---------------------------------	---

Hlídaní podpětí	ne
-----------------	----

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Galvanicky odděleno	ano
---------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...55
---------------------	--------

Krytí	IP 20
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Mechanická data

Pouzdro	Montáž na DIN lištu
---------	---------------------

Materiály	PA 6.6
-----------	--------



AS-Interface opakovač

SmartLine25 AS-i Repeater

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	2 x LED, zelená
	zkrat	2 x LED, červená

Upozornění

Upozornění	AS-i prodlužovač nemá žádnou salve adresu.
	Celkový počet slavů na jednoho mastera zůstává beze změny.
	Nastavení parametrů není třeba.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Připojení



A1+	AS-i + řetězec 1
A1-	AS-i - řetězec 1
A2+	AS-i + řetězec 2
A2-	AS-i - řetězec 2