


AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX



- 1 Popisové pole
2 Adresovací zdířka
3 Upevnění na DIN lištu



Oblast nasazení

Applikace

Montáž do rozvaděčové skříně

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	50
Dodatečné napájení [V]	20...30 DC
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA]	3300; (AUX)
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 3

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2)
Napájení senzoru	AUX
Napěťové napájení [V]	18...30; (DC)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

Vstupní proud High	[mA]	6...10
Vstupní proud Low	[mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Po digitálních výstupů		3
Obvod		PNP
Rozsah napětí DC	[V]	20...30; (AUX)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	1000; (uživatelská kategorie DC-12: 700 mA; kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. proudové výstupy celkem	[A]	3
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ano
Napájecí výstupy akčních členů		AUX

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 20
Stupeň znečištění		2

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[let]	187
Upozornění	Zařízení musí být napájeno od izolovaného zdroje.; Tento zdroj napětí musí mít sekundární UL-pojistku (viz. příložený list); Jako alternativa může být pro napájení AUX použit zdroj napájení třídy 2.	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.11; 3.0				
AS-i adresování	Adresovací zdířka				
Rozšířený adresovací mód	ano				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7			
AS-i ID code	[hex]	A.E			
Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto	ano				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	I-1	I-2	I-3	I-4
	Výstup	O-1	O-2	O-3	-



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	143,5
Způsob montáže		Montáž na DIN lištu
Materiály		PC-GF20
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá I1...I4, O1...O3
	Provoz	LED, zelená AS-i, AUX
	Chyby	LED, červená
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		konektory
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
kolíková hlavička:		
Připojení		

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napájení senzoru +24V
I-	Napájení senzoru 0V
E+	externí napěťové napájení pro senzory / aktuátory +24V (AUX)
E-	externí napěťové napájení pro senzory / aktuátory 0V (AUX)
I1...I4	Spínací vstup Senzor 1...4
O1...O3	Spínací výstup Aktuátor 1...3
O-	Spínací výstup Aktuátor 0V