



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available



Vlastnosti výrobku

Spínací vzdálenost [mm] 4

Elektrická data

Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC

Proudový odběr [mA] < 140

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm] 4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -20...70

Krytí IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) EN 50081-1
EN 61000-6-2

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i I/O konfigurace [hex] 7

AS-i ID code [hex] F

AS-i certifikát 15101

Obsazení datových bitů	Určení	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Mechanická data

Materiály PBT; PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel




Eingänge

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 Datový bit D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 Datový bit D4

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Připojení

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -