


AC2396



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 Tlačítko 2 / LED 2
- 3 Tlačítko 1 / LED 1
- 4 Popisové pole



Oblast nasazení

Provedení	Upravitelné barevnými víčky
Aplikace	instalace

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	55

Vstupy

Napájení senzoru	AS-i
------------------	------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Skladovací teplota [°C]	-40...85
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.11; 3.0
Rozšířený adresovací mód	ano
Profil AS-i master	M2; M3; M4
AS-i profil	S-B.A.E



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i I/O konfigurace	[hex]	B			
AS-i ID code	[hex]	A.E			
AS-i certifikát		134701			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	Tlačítko	-	-	1	2

Mechanická data

Hmotnost	[g]	137,6
Způsob montáže		Montáž na DIN lištu
Rozměry	[mm]	89,6 x 46 x 45
Materiály		PA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
Ovládací prvky	2	volně programovatelná funkce podsvícení tlačítek

Elektrické připojení

Připojení modulu	M12
------------------	-----

Příslušenství

Dodané položky	podpora pouzdra: 2
	barevné vložky: 2, červená
	2, zelená
	2, žlutá
	2, modrá
	2, bílá
	Montážní adaptér: 1

Upozornění

Upozornění	Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku.
	Pouzdro a tlačítka lze označit štítkem.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

1	AS-i +
3	AS-i -