

AC315A




Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC336A

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Senzor 1
2 Senzor 2



Vlastnosti výrobku

Spínací vzdálenost	[mm]	4
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 40
Třída krytí		III

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost	[mm]	4
--------------------	------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...60
Krytí		IP 5x; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 67)



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Schválení / zkoušky

ATEX označení	II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C	
Poznámka k ATEX označení	pouze ve spojení s montážní deskou	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
Rozšířený adresovací mód	ano
AS-i I/O konfigurace [hex]	0
AS-i ID code [hex]	A.F
AS-i certifikát	74901

Mechanická data

Hmotnost [g]	163,8
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry [mm]	55 x 60 x 35
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství


Dodané položky	Montážní destička: 1 šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 35
----------------	--

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)





Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Připojení

