

AC316A




Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC336A

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Senzor 1
2 Senzor 2



Vlastnosti výrobku

Spínací vzdálenost	[mm]	4
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 160
Třída krytí		III

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost	[mm]	4
--------------------	------	---



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...60
Krytí	IP 5x; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 67)	
Schválení / zkoušky		
ATEX označení	 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C	
Poznámka k ATEX označení	pouze ve spojení s montážní deskou	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Rozšířený adresovací mód		ano
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	A.E
AS-i certifikát		75002
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	200,2
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35
Materiály		PBT; PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Montážní destička: 1	
	šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 35	
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel		
		
Připojení		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

AC316A



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Připojení

Ausgänge

3	Externí napětí -
4	Spínací výstup +
1, 2, 5	nicht belegt