


AC326A



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Vlastnosti výrobku

Spínací vzdálenost	[mm]	4
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 160
Třída krytí		III

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost	[mm]	4
--------------------	------	---



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Pracovní vzdálenost cílového puku

74

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-10...50

Krytí

IP 67

Schválení / zkoušky

ATEX označení



II 3G Ex nA IIC T6 Gc X

Poznámka k ATEX označení

pouze ve spojení s ochranným krytem

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

EN 50295

MTTF [let]

310

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze

2.1

Rozšířený adresovací mód

ano

AS-i I/O konfigurace [hex]

7

AS-i ID code [hex]

A.E

Mechanická data

Hmotnost [g]

766,5

Rozměry [mm]

55 x 60 x 35

Materiály

pouzdro: PBT oranžová; víčko: PC černá; Ochranný kryt proti rázům: Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Provoz

1 x LED, zelená

Funkce

1 x LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky

Ochranný kryt proti rázům

Montážní destička: 1

šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 35

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Elektrischer Anschluss

1 AS-i+
3 AS-i -

AC326A



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Připojení

Ausgänge

3	Externí napětí -
4	Spínací výstup +
1, 2, 5	nicht belegt