


AC336A



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení		AS-i
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	160
Třída krytí		III

Výstupy

Elektrické provedení		AS-i
----------------------	--	------



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Pracovní vzdálenost cílového puku	[mm]	74
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...50
Krytí	IP 5x; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 67)	
Schválení / zkoušky		
ATEX označení	 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Poznámka k ATEX označení	pouze ve spojení s ochranným krytem	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
MTTF	[let]	404
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Rozšířený adresovací mód		ano
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	A.E
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	779,5
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35
Materiály	pouzdro: PBT oranžová; víčko: PC černá; Ochranný kryt proti rázům: Nerezová ocel	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Ochranný kryt proti rázům	
	Montážní destička: 1	
	šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 35	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

AC336A




Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Připojení

Ausgänge

3	Externí napětí
4	Spínací výstup +
1, 2, 5	nicht belegt