




Spodní část modulu AS-Interface

EEMS-Base FC Addressing socket



- 1 Kontaktní piny
2 Popisové pole
3 Adresovací zdířka



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatečné napájení	[V]	24 DC

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Zatížitelnost kontaktů	< 2 A

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí	IP 67; (v závislosti na použití horní části: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i adresování	Adresovací zdířka
-----------------	-------------------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	61
Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel	
Rozměry	[mm]	45 x 80 x 20
Materiály	PBT	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

kontaktní piny v horní části modulu :

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: