


Spodní část modulu AS-Interface

EMS-Base FC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5000

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Zemní jazýček

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatečné napájení	[V]	24 DC

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Zatížitelnost kontaktů	< 2 A

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí	IP 67; (v závislosti na použití horní části: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mechanická data

Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel	
Rozměry	[mm]	45 x 80 x 20
Materiály	PBT	

Upozornění

Upozornění	doporučené pouzdro pro zemní kabel: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Modulovou spodní část lze použít s horní částí, kde pin 5 konektoru M12 je připojen k funkčnímu uzemnění (FE).
------------	---

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

kontaktní piny v horní části modulu :

AC5020



Spodní část modulu AS-Interface

EMS-Base FC

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: