

EMS-Base FC Address.socket

Položka již není dostupná - archívní záznam



Provozní napětí	[M]	26,5...31,6 DC
Dodatečné napájení	[M]	24 DC

Elektrické provedení	AS-i
Zatížitelnost kontaktů	< 2 A

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67; (v závislosti na použití horní části: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i adresování	Adresovací zdířka
-----------------	-------------------

Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel
Rozměry [mm]	45 x 80 x 20
Materiály	PBT

Upozornění	doporučené pouzdro pro zemnící kabel: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Modulovou spodní část lze použít s horní částí, kde pin 5 konektoru M12 je připojen k funkčnímu uzemnění (FE).
------------	--

1 ks

kontaktní piny v horní části modulu :

AC5022



Spodní část modulu AS-Interface

EMS-Base FC Address.socket

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: