




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)



Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	250
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,2
Funkce "hlídací pes" integrována	ano
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (DC)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200; (proudová zatížitelnost pro všechny vstupy a výstupy: 200 mA)
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Výstupy					
Po digitálních výstupů	2				
Rozsah napětí DC [V]	18...30				
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	200; (proudová zatížitelnost pro všechny vstupy a výstupy: 200 mA)				
Odolné proti zkratu	ano				
Galvanicky odděleno	ne				
Napájecí výstupy akčních členů	AS-i				
Okolní podmínky					
Okolní teplota [°C]	-25...70				
Krytí	IP 67				
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze	2.11; 3.0				
AS-i adresování	Adresovací zdířka				
Rozšířený adresovací mód	ano				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigurace [hex]	B				
AS-i ID code [hex]	A.E				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	-	-	I-3	I-4
	zásuvka	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
	Pin	-	-	4	4
	Výstup	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
	zásuvka	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
	Pin	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Mechanická data					
Hmotnost [g]	156,4				
Materiály	PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz		LED, zelená		
	Chyby		LED, červená		
	Funkce		LED, žlutá		
Elektrické připojení					
Připojení modulu	Plochý kabel				
Příslušenství					
Dodané položky	Spodní díl				
Příslušenství (volitelné)	Uzavírací záklopka: M12, E73004				
Upozornění					
Obsah balení	1 ks				



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

	Výstupy
	zásuvka O-1
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Napětí L-
4	Spínací výstup 1
5	neobsazeno
	zásuvka O-2
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Napětí L-
4	Spínací výstup 2
5	neobsazeno

Elektrické připojení - Vstupy / výstupy

Připojení



konektorové provedení: M12

	Vstup / Výstup
	zásuvka I-3/O-1
1	Napájení senzoru L+
2	Spínací výstup 1
3	Napájení senzoru L- / Výstup -
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka I-4/O-2
1	Napájení senzoru L+
2	Spínací výstup 2
3	Napájení senzoru L- / Výstup -
4	Datový vstup 4
5	neobsazeno