




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67



Oblast nasazení		
Aplikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	250
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 4
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	6...10
Vstupní proud Low	[mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67

Schválení / zkoušky						
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[let]	404			
Jmenovité hodnoty AS-i						
AS-i Verze		2.11; 3.0				
AS-i adresování		Adresovací zdířka				
Rozšířený adresovací mód		ne				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.0.E				
AS-i I/O konfigurace		[hex]	0			
AS-i ID code		[hex]	0.E			
Obsazení datových bitů		Datový bit	D0	D1	D2	D3
		Vstup	1	2	3	4
		zásuvka	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanická data						
Hmotnost		[g]	155,1			
Způsob montáže		Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel				
Materiály		PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované				
Zobrazení / ovládací prvky						
Zobrazení		Provoz		LED, zelená		
		Chyby		LED, červená		
		Funkce		LED, žlutá		
Elektrické připojení						
Připojení modulu		Plochý kabel				
Příslušenství						
Dodané položky		Spodní díl				
Příslušenství (volitelné)		Adresovací kabel:, E70213				
		Uzavírací záklopka: M12, E73004				
Upozornění						
Upozornění		Používejte pouze adresovací kabel E70213.				
		Nepoužívejte adresovací kabely od jiných výrobců.				
		Zkratky nebo nenapravitelné deformace adresovacích konektorů nemohou být vyloučeny.				
		Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i				
Obsah balení		1 ks				



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-
5	neobsazeno