




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 2AO C IP67



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2	
Oblast nasazení		
Aplikace	instalace	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	50
Ochrana proti přepólování		ano
Dodatečné napájení	[V]	16...30 DC; (AUX)
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2	
Výstupy		
Počet analogových výstupů	2; (připojení 2vodičových, 3vodičových a 4vodičových pohonů)	
Analogový proudový výstup	[mA]	4...20
Max. úbytek napětí na zátěži při jmenovitém proudu	[V]	10
Rozlišení analogového výstupu		12 bit
Přesnost / odchylky		
Chyba měření	[% z koncové hodnoty]	0,5



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 2AO C IP67

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 67
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[let]	125
Certifikát UL	Napěťové napájení	Class 2
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.11; 3.0
Rozšířený adresovací mód		ne
Profil AS-i master		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	3.5
AS-i certifikát		124001
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	183
Materiály		PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	analogový signál	LED, žlutá kanály AO1...AO2
	Provoz	LED, zelená AS-i, AUX
	Chyby	LED, červená
Elektrické připojení		
Připojení modulu		Plochý kabel
Příslušenství		
Dodané položky		Spodní díl
Příslušenství (volitelné)		Uzavírací záklopka: M12, E73004
Upozornění		
Upozornění		Mezi AS-i a AUX a mezi AS-i a analogovými výstupy je elektrické oddělení.
		Napájení aktuátoru na pinech 1 a 3 lze použít pro napájení aktuátorů.
		3-vodičové zapojení je možné pomocí externího vodiče.
Obsah balení		1 ks




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 2AO C IP67

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	Analogový výstup napájení aktuátoru + 24 V
2	Analogový výstup AO +
3	napájení aktuátoru 0 V
4	Analogový výstup AO -
5	Funkční zem FE