




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Oblast nasazení		
Provedení	Pouze pro provoz s AS-i mastery profilu M4	
Aplikace	instalace	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	50
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 4	
Výstupy		
Po digitálních výstupů		4
Obvod		PNP
Rozsah napětí DC	[V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	2000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 40 W (IEC 60947-5-1))
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ano
Napájecí výstupy akčních členů		AUX
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Krytí

IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	3.0				
AS-i adresování	Adresovací zdířka				
Rozšířený adresovací mód	ano				
Profil AS-i master	M4				
AS-i profil	S-7.A.7				
AS-i I/O konfigurace [hex]	7				
AS-i ID code [hex]	A.7				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Výstup	1	2	3	4
	zásuvka	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Mechanická data

Hmotnost [g]	183				
Způsob montáže	Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel				
Materiály	PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované				

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Elektrické připojení

Připojení modulu	Plochý kabel
------------------	--------------

Příslušenství

Dodané položky	Spodní díl
Příslušenství (volitelné)	Uzavírací záklopka: M12, E73004

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

Připojení



konektorové provedení: M12

	Výstupy
	zásuvka O-1/2
1	neobsazeno
2	Spínací výstup 2
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 1
5	neobsazeno
	zásuvka O-2
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 2
5	neobsazeno
	zásuvka O-3/4
1	neobsazeno
2	Spínací výstup 4
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka O-4
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 4
5	neobsazeno