


ANT960



Antény RFID-UHF

DTRUHFA_AERWKOTN04



Elektrická data

Max. vstupní výkon	[mW]	1000
Pracovní frekvence	[MHz]	902...928 (FCC)
Anténní přípoje		1; (Zásuvka TNC)
Polarizace		kruhová
Výkon vysílače ERP	[mW]	3981
Zisk antény	[dB]	8,5
Impedance	[Ω]	50

Měřicí oblast

Úhel otevření	[°]	65
---------------	-----	----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...70
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	2406,5
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	300 x 300 x 79
Materiály		pouzdro: Hliník; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE; Ochranný kryt: Plast;

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------