




I/O moduly pro mobilní stroje

ioControl/In 16/DT6



- 1+2 Programovací tlačítka
- 3 Zobrazení
- 4 Konektor DEUTSCH
- 5 Konektor AMP



Elektrická data

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Ochrana proti přepólování	ano

Vstupy / výstupy

Celkový počet vstupů a výstupů	16
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 16; Počet analogových vstupů: 8; Počet frekvenčních vstupů: 4; Počet odporových vstupů: 4




I/O moduly pro mobilní stroje

ioControl/In 16/DT6

Vstupy		
Celkový počet vstupů		16
Počet frekvenčních vstupů		4
Počet odporových vstupů		4
Počet digitálních vstupů		16
Počet analogových vstupů		8
Analogový vstup (proud)	[mA]	0...20
Analogový vstup (napětí)	[V]	0...32
Výstupy		
Ochrana proti zkratu		ano
Software / programování		
PLC funkce podle IEC 61131-3		ano
Rozhraní		
Počet rozhraní CAN		2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF	[let]	100
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	692
Způsob montáže		montáž pomocí šroubů
Rozměry	[mm]	234,2 x 76 x 40,5
Materiály		PA zesílený skelnými vlákny
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení		10-segmentový LED displej, červená/zelená 4-místný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - CAN rozhraní 2		

konektorové provedení: 2 x konektor DEUTSCH



I/O moduly pro mobilní stroje


ioControl/In 16/DT6

CAN IN	
1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

CAN OUT	
1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

Elektrické připojení - Vstupy


konektorové provedení: 8 x konektor DEUTSCH



Con. 1...8	
1	GND1
2	Vstup
3	VBBS
4	VBBS
5	Vstup
6	GND1

Elektrické připojení - napájení / CAN rozhraní 1

konektorové provedení: 1 x Konektor AMP



X1	
1	GND1
2	CAN2_L
3	n.c.
4	VBBS
5	CAN2_H
6	n.c.