




## Převodník PWM signálu na analogový

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



## Oblast nasazení

Provedení

Modul DPS

## Elektrická data

Provozní napětí [V]

24...30 DC

Proudový odběr [mA]

&lt; 20

Odolnost proti přepólování

ano

## Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet analogových výstupů: 1

## Vstupy

Počet vstupů PWM

1

Frekvenční vstupy PWM [Hz]

122; (24 V DC PWM signál)

## Výstupy

Počet analogových výstupů

1

Analogový napěťový výstup [V]

0...10

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-40...85

## Mechanická data

Hmotnost [g]

37

Rozměry [mm]

49 x 30 x 15

## Upozornění

Obsah balení

1 ks

## Elektrické připojení

šroubové svorky: 2,5 mm<sup>2</sup>

## Vstup

červená +24 V DC  
 černá PWM IN  
 modrá GND

## Výstup

černá 0-10 V  
 modrá GND



## Převodník PWM signálu na analogový

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

### diagramy a grafy

