




Převodník PWM signálu na analogový

R360/PWM-ANALOG-MODULE



Oblast nasazení

Provedení	modul bydlení
-----------	---------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	24...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 20
Odolnost proti přepólování	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
------------------------	------------------------------

Vstupy

Počet vstupů PWM	1
Frekvenční vstupy PWM [Hz]	122

Výstupy

Počet analogových výstupů	1
Analogový napěťový výstup [V]	0...10

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...85
Poznámka k okolní teplotě	dráty ohnuté -5...105 °C dráty v klidu -30...105 °C
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	70,5
Rozměry [mm]	54 x 34 x 15
Materiály	Polyamid zesílený skelnými vlákny

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,28 m; / Zakončení vodiče pomocí koncového pouzdra

Vstup

červená	+24 V DC
černá	PWM IN
modrá	GND



Převodník PWM signálu na analogový

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Výstup

černá	0-10 V
modrá	GND

diagramy a grafy

